

Chlorine CCS140



Plus d'informations et prix actuels:

www.ca.endress.com/CCS140

Avantages:

- Intervalles de réétalonnage env. 1 à 4 mois sous des conditions d'utilisation constantes
- Remplacement facile de la membrane grâce à la cartouche à membrane préfabriquée
- Les valeurs mesurées ne sont pas affectées par la fluctuation de la conductivité
- La mesure est pratiquement indépendante du débit dans la gamme au-dessus de 30 l/h
- Etalonnage du point zéro inutile. Pas d'installation complexe d'un filtre à charbon actif, comme c'est le cas pour les capteurs de chlore ouverts.

Données clés

- **Gamme de mesure** 0,05 - 20ppm chlore libre; pH 4-8,2
- **Température de process** 10°C - 45°C
- **Pression de process** 0bar - 1bar

Domaine d'application: Le CCS140 est une sonde analogique pour la mesure standard du chlore libre. Il délivre des valeurs fiables même en cas de fluctuations du débit ou de la conductivité et permet de contrôler que le circuit de désinfection ne contient pas de germes. Le capteur est conçu pour des intervalles d'étalonnage et de maintenance longs, ce qui réduit la maintenance.

Caractéristiques et spécifications

Désinfection

Principe de mesure

Chlore libre

Application

Eau, eaux usées, piscines

Désinfection

Caractéristique

Mesure ampérométrique du chlore libre.

Gamme de mesure

0,05 - 20ppm chlore libre; pH 4-8,2

Principe de mesure

- Cellule de mesure fermée (par membrane).
- Réduction de l'acide hypochloreux (HOCl) en chlorure à la cathode avec une tension fixe de 20 mV.

Design

Cellule de mesure ampérométrique fermée à 2 électrodes avec membrane Téflon

Matériau

Corps du capteur : PVC

Membrane : PTFE

Cartouche à membrane : PBT (GF30) ; PVDF

Dimensions

Diamètre : env. 25 mm

Longueur : 160 mm

Température de process

10°C - 45°C

Pression de process

0bar - 1bar

Capteur de température

en option avec thermorésistance NTC

Raccordement

Câble surmoulé

Plus d'infos www.ca.endress.com/CCS140