

Proline Promag D 10

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Höchst kosteneffizientes Zwischenflansch-
Durchflussmessgerät mit einfachem
Bedienkonzept



Weitere Informationen und aktuelle
Preisangabe:

www.ch.endress.com/5DBB

Vorteile:

- Einfaches, schnelles Zentrieren des Messaufnehmers – innovative Gehäusekonstruktion
- Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
- Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
- Optimale Nutzbarkeit – Bedienung mit mobilen Geräten und SmartBlue-App oder Display mit Touchscreen
- Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme – geführte Parametrierung vorab und im Feld
- Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology

Spezifikation im Überblick

- **Max. Messabweichung** Volumenfluss (standard): $\pm 0.5\%$ o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
- **Messbereich** 9 dm³/min...282 m³/h (2.5 gal/min...1250 gal/min)
- **Messstofftemperaturbereich** Messrohrhaukleidung Polyamide: 0...60°C (32...140°F)
- **Max. Prozessdruck** PN 16, Class 150, 10K
- **Messstoffberührende Materialien** Messrohrhaukleidung: Polyamide Elektroden: 1.4435 (316L)

Anwendungsgebiet: Promag D in Zwischenflanschausführung wurde für alle Basisanwendungen in der Wasserindustrie und für den Einsatz auf engstem Raum entwickelt. Mit seinem geradlinigen Hard- und Softwaredesign vereinfacht Promag D 10 jeden Schritt des Lebenszyklus

vom Engineering bis zur Wartung bei gewohnter Endress+Hauser Qualität. Heartbeat Technology garantiert Messzuverlässigkeit und Compliance bei der Verifizierung.

Funktionen und Spezifikationen

Flüssigkeiten

Messprinzip

Magnetisch-Induktiv

Produkt-Headline

Highly cost-effective wafer flowmeter with easy-to-use operation concept.

Für Basis-Wasseranwendungen, optimiert für den Einsatz auf engstem Raum und in Kunststoffleitungen.

Messaufnehmer-Features

Einfaches, schnelles Zentrieren des Messaufnehmers – innovative Gehäusekonstruktion. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile.

Kurze Einbaulänge und geringes Eigengewicht. Integrierte Erdungsscheiben aus rostfreiem Stahl. 2-zeilige Anzeige mit Drucktasten.

Messumformer-Features

Optimale Nutzbarkeit – Bedienung mit mobilen Geräten und SmartBlue-App oder Display mit Touchscreen. Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme – geführte Parametrierung vorab und im Feld.

Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.

2-zeilige Anzeige mit Drucktasten. Gerät in Kompakt- oder Getrenntausführung. HART.

Nennweitenbereich

DN 25...100 (1...4")

Messstoffberührende Materialien

Messrohrauskleidung: Polyamide

Elektroden: 1.4435 (316L)

Flüssigkeiten

Messgrößen

Volumenfluss, Leitfähigkeit, Massefluss

Max. Messabweichung

Volumenfluss (standard): $\pm 0.5\%$ o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

Messbereich

9 dm³/min...282 m³/h (2.5 gal/min...1250 gal/min)

Max. Prozessdruck

PN 16, Class 150, 10K

Messstofftemperaturbereich

Messrohrauskleidung Polyamide: 0...60°C (32...140°F)

Umgebungstemperaturbereich

-40...60°C (-40...140°F)

Werkstoff Messaufnehmergehäuse

DN 25 to 100 (1 to 12"): AlSi10Mg, coated

Werkstoff Messumformergehäuse

Polycarbonat; AlSi10Mg, beschichtet

Schutzart

Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

Messaufnehmer-Getrenntausführung (Standard): IP66/67, Type 4X enclosure

Anzeige/Bedienung

2,4" LCD-Display mit Touchscreen & Auto-Rotation; Konfiguration und Bedienung über SmartBlue-App (Bluetooth) möglich

Ausgänge

4-20 mA HART (active/passive), Impulse/Frequenz/Schaltausgang

Modbus RS485, 4-20 mA

Digitale Kommunikation

HART, MODBUS RS485

Flüssigkeiten

Energieversorgung

DC 24 V

AC 100...230 V

AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

CSA, GP

Produktsicherheit

Produktsicherheit

Metrologische Zulassungen und Zertifikate

Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)

Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

Hygienezulassungen und -zertifikate

Hygienezulassungen und -zertifikate

Weitere Informationen www.ch.endress.com/5DBB