

Flowphant T DTT31

Detector de caudal másico

Monitorización segura de caudal y temperatura en procesos industriales. Compacto y económico.



Ventajas:

- Prácticamente sin pérdidas de carga
- Software de configuración o FieldCare para una configuración rápida y un almacenamiento fiable de los parámetros de configuración del equipo
- Opcional: segunda salida de conmutación o de 4 a 20 mA salida analógica para monitorización de la temperatura o salida de porcentaje de flujo
- Comprobación de funciones e información de proceso en campo gracias a una unidad digital en el equipo
- La parte superior del cabezal, con giro de hasta 310°, y el indicador giratorio, permiten leer los valores medidos en cualquier orientación
- Aprobación marítima

desde **373,41 US\$**

Precio a partir del 28.05.2022

Más información y precios actuales:

www.co.endress.com/DTT31

Resumen de especificaciones

- **Error de medición máx.** 2% - 10% (por rango de medición)
- **Rango de temperatura del medio** -20...+85°C (-4...+185°F CIP posible desde 130°C hasta 266°F)
- **Máx. presión de proceso** 100 bar (1.740 psi)

Ámbito de aplicación: El detector está diseñado para la medición, indicación y monitorización seguras de los caudales másicos relativos de productos líquidos sin prácticamente pérdidas de carga. Seleccionable entre una o dos salidas de conmutación o una salida de conmutación y una salida analógica estandarizada para valores de caudal o temperatura. Algunas aplicaciones típicas son: monitorización de procesos de circulación de agua de refrigeración o sistemas de lubricación de bombas

e intercambiadores de calor o monitorización de fugas en líneas de proceso.

Características y especificaciones

Líquidos

Measuring principle

Térmico

Título del producto

Interruptor de flujo para aplicaciones líquidas, inteligente / programable; estilo de inserción

Rango de diámetro nominal

DN 25...1000

1"...40"

Error de medición máx.

2% - 10% (por rango de medición)

Máx. presión de proceso

100 bar (1.740 psi)

Rango de temperatura del medio

-20...+85°C

(-4...+185°F

CIP posible desde 130°C hasta 266°F

Grado de protección

IP 66

Pantalla/Operación

LED

Pantalla LCD

Salidas

1 salida PNP conmutable + 1 salida analógica de 4...20 mA

Más información www.co.endress.com/DTT31