

音叉 限位检测 Liquiphant FTL80

液体限位开关，带故障安全、过溢保护功能



详细信息和最新价格参见:

www.endress.com.cn/FTL80

优势:

- 可用于功能安全等级要求SIL2/SIL3的安全系统中，符合 IEC 61508Ed.2.0/ IEC 61511-1/ISA 84-1/DIN EN ISO 13849的安全标准
- 验证测试：验证测试有效间隔12年，一键测试整个回路设备
- 永久自我监测/内部冗余
- 4-20 mA接口(符合NAMUR NE 06/NE 43)：通过双通道开关装置(安全用触点)输出和锁定功能(Nivotester FailSafe FTL825)轻松集成，或者直接和安全PLC集成
- 无需校准：快捷、经济的设备开启模式
- 无机械活动件、无需维护，无磨损，使用寿命长。
- 可监测音叉是否出现受损、腐蚀、粘附和机械阻塞

产品规格参数

- **过程温度** -60...+280 °C (-76...+540 °F)
- **过程压力 (绝压) /最大过压限定值** 真空...100 bar (1450 psi)
- **最小介质密度** 密度不小于0.4 g/cm³ (0.4 SGU)

应用领域: Liquiphant FTL80音叉限位开关可用于爆炸危险区域，通过多个国际认证，带故障安全、过溢保护功能，功能安全等级达到SIL3，测量可靠，不受介质特性变化、介质流量、扰动、气泡、泡沫、振动和黏附的影响。

特征和规格

液体限位检测

测量原理

液体音叉

液体限位检测

特点/应用

紧凑型限位开关，可以在高限和低限应用场合中使用，最高安全等级 SIL3，
双层密封/第二层防护
模块化外壳

特点

性能优越：

- 不间断在线信号监测功能安全
- 失效安全设计
- 高测量值稳定性

电源/通信

两线制4...20 mA

环境温度

-60...+70 °C
(-76...+160 °F)

过程温度

-60...+280 °C
(-76...+540 °F)

过程压力（绝压）/最大过压限定值

真空...100 bar
(1450 psi)

最小介质密度

密度不小于0.4 g/cm³
(0.4 SGU)

主要接液部件

316L、
Alloy C合金

液体限位检测

过程连接

法兰：

DN25...DN100、

ASME 1"…4"、

JIS 10K...20K

螺纹：

G3/4、G1、R3/4、

R1、MNPT3/4、MNPT1

传感器长度

一体式

通信

两线制4...20 mA

证书和认证

ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI

安全认证

溢出保护WHG

泄露

SIL3

设计认证

EN 10204-3.1

NACE MR0175、MR0103

ASME B31.3

AD2000

船级认证

GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

选项

免PWIS

气密馈通

防护罩

组件

Nivotester FTL825，变送器

液体限位检测

更多信息 www.endress.com.cn/FTL80