

## Prosonic M FMU43



### 优势:

- 四行纯文本显示，菜单引导式现场操作，快速简单地进行仪表调试，7种语言可选
- 现场包络线显示，完成简单的仪表故障诊断
- 提供FieldCare操作软件，用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
- 适用于爆炸危险区域(气体-Ex, 粉尘-Ex)
- 线性化功能（最多32点）可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量
- 内置温度传感器，自动校正受温度影响的声速
- 可选远程显示和操作（与变送器的最大安装间距可达20m(66ft)）

### 产品规格参数

- **测量精度** +/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 %
- **过程温度** -40...80 °C (-40...176 °F)
- **过程压力（绝压）/最大过压限定值** 0.7...2.5 bar abs (10...36 psi)
- **最大测量距离** 7 m (23 ft)
- **主要接液部件** 不饱和聚酯、316 Ti

**应用领域:** Prosonic FMU43适用于液体、浆料和固体块料的非接触物位测量以及明渠或测量堰的流量测量。两线制或四线制的一体化变送器可用于储存罐、搅拌机、料仓和传送带等复杂工况下的物位测量。现场包络线显示可用于简单的仪表故障诊断。线性化功能（最多32点）可将测量值转换成任意单位的长度、体积或流量

### 特征和规格

连续液位测量

测量原理  
超声波

详细信息和最新价格参见:

[www.endress.com.cn/FMU43](http://www.endress.com.cn/FMU43)

## 连续液位测量

**特点/应用**

紧凑型超声波变送器

**电源/通信**四线制 (HART) 、 PROFIBUS PA、 FOUNDATION  
Fieldbus**测量精度**

+/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 %

**环境温度**-40...80 °C  
(-40...176 °F)**过程温度**-40...80 °C  
(-40...176 °F)**过程压力 (绝压) /最大过压限定值**0.7... .5 bar abs  
(10...36 psi)**主要接液部件**

不饱和聚酯、 316 Ti

**过程连接**

DN 100、 ASME 4"

**盲区距离**

0.6 m (2 ft)

**应用**

应用

**最大测量距离**

最大测量距离

**连续液位测量****通信**

4 ... 20 mA HART  
PROFIBUS PA  
FOUNDATION Fieldbus

---

**证书和认证**

ATEX、FM、CSA、NEPSI

---

**应用限制**

应用限制

---

**连续料位测量****测量原理**

超声波

---

**特点/应用**

紧凑型超声波变送器

---

**电源/通信**

四线制 (HART) 、 PROFIBUS PA、 FOUNDATION  
Fieldbus

---

**测量精度**

+/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 %

---

**环境温度**

-40...80 °C  
(-40...176 °F)

---

**过程温度**

-40...80 °C  
(-40...176 °F)

---

**过程压力 (绝压) /最大过压限定值**

0.7...2.5 bar abs  
(10...36 psi)

---

## 连续料位测量

### 主要接液部件

不饱和聚酯、316 Ti

---

### 过程连接

DN 100、ASME 4"

---

### 盲区距离

0.6 m (2 ft)

---

### 最大测量距离

7 m (23 ft)

---

### 通信

4 ... 20 mA HART  
PROFIBUS PA  
FOUNDATION Fieldbus

---

### 证书和认证

ATEX、FM、CSA、NEPSI

---

### 应用限制

注意量程图。

---

更多信息 [www.endress.com.cn/FMU43](http://www.endress.com.cn/FMU43)