

Fieldgate FXA720



详细信息和最新价格参见:

www.endress.com.cn/FXA720

优势:

- 通过Web浏览器快速设置, 无需设置工具, 通过网络通信, 可在全球范围读取传感器数据
- 用户管理, 仅授权人员具有访问权限
- 内置Web服务器, 任何Web浏览器均可读取数据
- 报警和事件信息发布, 电子邮件发送设备状态
- 提供 HTML和XML格式的数据, 与MS Office、 P View 和FieldCare无缝数据集成
- 提供CommDTM, 与FDT框架应用 (如FiedlCare) 集成。
- 通过OPC监控, 可提供 OPC 服务器

产品规格参数

- **输入** PROFIBUS DP/V1, Master Class II One, two or three input channels, depending upon version.
- **输出** Ethernet 10Base-T/100Base-TX Web-Server, via standard Web browser,

应用领域: Fieldgate FXA720是一款配备内置Web服务器的网关,可与PROFIBUS设备通信。Fieldgate FXA720在控制系统中用作直通网关,确保透明的垂直通信。通过CommDTM可将它与FDT框架应用 (如FiedlCare) 集成。在Web运用中, 网关内置的网络服务器可生成HTML页面, 可用标准的互联网Web浏览器浏览, 同时为办公应用等提供XML数据。

特征和规格

现场总线组件

测量原理

功能

Ethernet/PROFIBUS DP gateway with integrated Web server

现场总线组件

输入

PROFIBUS DP/V1, Master Class II

One, two or three input channels, depending upon version.

输出

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Web-Server, via standard Web browser,

电源24 VDC \pm 10%, including residual ripple**外形尺寸 (WxHxD)**

3-port version 111.0 mm x 135.0 mm x 111.0 mm; (4.37" x 5.31" x 4.37")

设置

Via Web-Server

证书

ATEX

更多信息 www.endress.com.cn/FXA720