

Detección de nivel conductiva Liquipoint FTW33

Sonda de montaje enrasado muy compacta



desde **674,65 US\$**

Precio a partir del 06.05.2021

Más información y precios actuales:

www.ar.endress.com/FTW33

Ventajas:

- Adaptación perfecta a la industria higiénica gracias a su diseño de montaje enrasado, que permite efectuar tareas de mantenimiento de tuberías
- Medición segura y fiable gracias a la compensación de la acumulación, que garantiza una conmutación fiable; IO-Link reduce los costes y la complejidad gracias a su fácil configuración y a su integración flexible en todos los sistemas de fieldbus.
- No es necesario un ajuste individualizado para cada producto
- Fácil de instalar gracias a un diseño compacto, incluso en condiciones exigentes o con acceso restringido
- Amplia gama de conexiones a proceso para instalación en plantas nuevas o ya existentes
- Ciclos de limpieza CIP y SIP garantizados - hasta protección de clase IP69
- Indicador LED para comprobación de funciones en campo

Resumen de especificaciones

- **Temperatura del proceso** Estándar: -20 ... 100°C Limpieza: -20 ... 150°C para 1h -4 ... 302°F para 1h
- **Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.** 0 ... 25 bares absolutos 0 ... 362.5 psi abs

Ámbito de aplicación: Liquipoint FTW33 está desarrollado y diseñado para la industria alimentaria y cumple con todos los requisitos sanitarios internacionales. Este equipo también se ajusta perfectamente a diferentes aplicaciones en todas las industrias. Se utiliza en aplicaciones con productos pastosos y pegajosos o con mucha acumulación de suciedad.

Características y especificaciones

Nivel del Punto / Líquidos

Measuring principle

Conductivo

Característica / Aplicación

Interruptor de nivel de punto compacto para usarse en tubería y en recipientes para almacenamiento, mezcla y proceso con o sin agitador
Compensación activa de densificación/solidificación,
Montaje a ras

Especialidades

Adecuado para Limpieza-sin-desmontar (CIP) y Esterilizado-sin-desmontar (SIP)

Suministro / Comunicación

10...30 V DC

Temperatura ambiente

-40 ... 70°C

-40 ... 158°F

Temperatura del proceso

Estándar:

-20 ... 100°C

Limpieza:

-20 ... 150°C para 1h

-4 ... 302°F para 1h

Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

0 ... 25 bares absolutos

0 ... 362.5 psi abs

Nivel del Punto / Líquidos**Principales partes húmedas**

Sensor: 316L

Aislamiento del sensor: PEEK

Conexión a proceso

Cuerda G1, G1/2, G3/4, M24

Conexión a proceso higiénica

Abrazadera ISO 2852 de 1 a 1 1/2", 2",

Unión de tubo DIN11851

Comunicación

DC PNP

Certificados / Aprobaciones

EHEDG

3A

Aprobaciones de diseño

EN 10204-3.1

Aprobaciones higiénicas

3A, EHEDG

Opciones

Adaptador soldado,

Adaptador de proceso para conexiones de proceso higiénicas

Más información www.ar.endress.com/FTW33