


TA575

Schutzrohr aus Vollmaterial

Gebohrtes Schutzrohr aus Vollmaterial. Für hohe Beanspruchung oder für allgemeine Anwendungen.



Weitere Informationen und aktuelle Preisangabe:

www.at.endress.com/TA575

Vorteile:

- Verlängerung, Eintauchlängen und Schutzrohrabmessungen können entsprechend den Prozessanforderungen ausgewählt werden.
- Es steht eine große Auswahl an standardmäßigen Werkstoffen und Flansch-Anschlüssen zur Verfügung. Sonderausführungen können gemäß Spezifikation gefertigt werden.
- Ebenso sind unterschiedliche Oberflächenausführungen erhältlich.
- Die Schutzrohrspitze ist konisch.
- Der Prozessanschluss ist mit einem Flansch ausgeführt und ist beidseitig geschweißt oder durchgeschweißt ausgeführt.

Spezifikation im Überblick

- **Max. Prozessdruck (statisch)** 500 bar (7252 psi)
- **Maximale Standard Eintauchlänge** 1000 mm (39,37")
- **Max. Eintauchlänge auf Anfrage** 5.000 mm (196,85")

Anwendungsgebiet: Eine exakte Belastbarkeitsberechnung wie bei diesem Schutzrohr ist die Voraussetzung für Applikationen mit hohen Beanspruchungen und herausfordernden Prozessbedingungen. Farbeindringprüfungen, Ultraschalltests, Helium Leckage Test, Druckbeständigkeitstests sowie verschiedene zerstörungsfreie Materialprüfungen belegen zudem die Qualität und Verarbeitung der Werkstoffe.

Funktionen und Spezifikationen

Schutzrohr**Messprinzip**

Schutzrohr gebohrt

Merkmal / Anwendung

metrische Version

Prozessanschluss geflanscht

runder Verlängerungsstutzen

Kopfanschluss

Innengewinde:

1/2" NPT

1/2" NPSM

Maximale Standard Eintauchlänge

1000 mm (39,37")

Max. Eintauchlänge auf Anfrage

5.000 mm (196,85")

Schutzrohr**Prozessanschluss**

Flansch:

ASME 1" 150 RF (B16.5)

ASME 1" 300 RF (B16.5)

ASME 1" 600 RF (B16.5)

ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5)

ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5)

ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5)

ASME 1 1/2" 1500 RF (B16.5)

ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5)

ASME 2" 300 RF (B16.5)

ASME 2" 600 RF (B16.5)

ASME 2" 300 RTJ (B16.5)

ASME 2" 600 RTJ (B16.5)

DN25 PN16 B1

DN25 PN40 B1

DN40 PN40 B1

DN50 PN40 B1

Wurzeldurchmesser Schutzrohr27 mm (1,06")

Schutzrohr

Medium berührender Werkstoff

1.4401 (316)

1.4404 (316L)

1.4571 (316Ti)

Oberflächengüte< 0,8 μm (31,50 μin)< 1,6 μm (63,00 μin)**Form der Spitze**

gerade

konisch

konisch verjüngt

Temperaturbereich

-200...700 °C (-328...1.292 °F)

Max. Prozessdruck (statisch)

500 bar (7252 psi)

Max. Prozessdruck bei 400 °Cabhängig von
ProzessanschlussWeitere Informationen www.at.endress.com/TA575