

# Proline Prowirl D 200

## Wirbelzähler-Durchflussmessgerät

Kostengünstiges Zwischenflansch-Messgerät,  
erhältlich als Kompakt- oder  
Getrenntausführung



### Vorteile:

- Integrierte Temperaturmessung für Masse-/Energiefluss von Sattdampf
- Einfache Ausrichtung des Messaufnehmers – mitgelieferte Zentrierringe
- Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge
- Langzeitstabilität – robuster, driftfreier kapazitiver Sensor
- Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum
- Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung
- Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology

Weitere Informationen und aktuelle  
Preisangabe:

[www.at.endress.com/7D2C](http://www.at.endress.com/7D2C)

### Spezifikation im Überblick

- **Max. Messabweichung** Volumenstrom (Flüssigkeit):  $\pm 0.75\%$   
Volumenstrom (Dampf, Gas):  $\pm 1.00\%$  Massenstrom (Flüssigkeit):  
 $\pm 0.85\%$  Massenstrom (Dampf, Gas):  $\pm 1.7\%$
- **Messbereich** Flüssigkeit: 0,16...625 m<sup>3</sup>/h (0,09...368 ft<sup>3</sup>/min) je  
nach Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)  
Dampf, Gas: 2...8342 m<sup>3</sup>/h (1.18...4910 ft<sup>3</sup>/min) abhängig vom  
Medium: Dampf bei 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft bei  
25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
- **Messstofftemperaturbereich** Standard: -40...+260 °C  
(-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C  
(-328...+752 °F) Hoch-/Tieftemperatur (auf Anfrage):  
-200...+450 °C (-328...+842 °F)
- **Max. Prozessdruck** PN 40, Class 300, 20K

- **Messstoffberührende Materialien** Messrohr: 1.4408 (C3FM)  
DSC-Sensor: 1.4435 (316/316L)

**Anwendungsgebiet:** Der Messaufnehmer Prowirl D kann direkt zwischen Flanschen installiert werden und fungiert so als preiswertes Gerät für Anwendungen in Hilfskreisläufen. Mit seiner echten Zweileitertechnologie ermöglicht Prowirl D 200 eine kostengünstige und nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen und bietet auch im Ex-Bereich höchste Betriebssicherheit. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Prozesssicherheit.

## Funktionen und Spezifikationen

### Flüssigkeiten

#### Messprinzip

Vortex

#### Produkt - Headline

Kostengünstiges Zwischenflansch-Messgerät, erhältlich als Kompakt- oder Getrenntausführung.  
Integrierte Temperaturmessung für Masse-/Energiefluss von Sattdampf.  
Für alle Basisanwendungen und den 1-zu-1-Ersatz von Messblenden.

#### Messaufnehmer - Features

Einfache Ausrichtung des Messaufnehmers – mitgelieferte Zentrierringe.  
Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. Langzeitstabilität – robuster, driftfreier kapazitiver Sensor.  
Einbaulänge von 65 mm (2,56 in). Keine Flansche. Geringes Eigengewicht.

## Flüssigkeiten

### Messumformer-Features

Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).

### Nennweitenbereich

DN 15...150 (½...6")

### Messstoffberührende Materialien

Messrohr: 1.4408 (C3FM)

DSC-Sensor: 1.4435 (316/316L)

### Messgrößen

Volumenstrom, Massestrom, korrigierter Volumenstrom, Energiefluss, Wärmestromdifferenz, Temperatur

### Max. Messabweichung

Volumenstrom (Flüssigkeit):  $\pm 0.75$  %

Volumenstrom (Dampf, Gas):  $\pm 1.00$  %

Massenstrom (Flüssigkeit):  $\pm 0.85$  %

Massenstrom (Dampf, Gas):  $\pm 1.7$  %

### Messbereich

Flüssigkeit: 0,16...625 m<sup>3</sup>/h (0,09...368 ft<sup>3</sup>/min)

je nach Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)

Dampf, Gas: 2...8342 m<sup>3</sup>/h (1.18...4910 ft<sup>3</sup>/min)

abhängig vom Medium: Dampf bei 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a);

Luft bei 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

### Max. Prozessdruck

PN 40, Class 300, 20K

## Flüssigkeiten

### Messstofftemperaturbereich

Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F)

Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)

Hoch-/Tieftemperatur (auf Anfrage): -200...+450 °C (-328...+842 °F)

### Umgebungstemperaturbereich

Kompaktausführung (Standard): -40...+80 °C (-40...+176 °F)

Kompaktausführung (Option): -50...+80 °C (-58...+176 °F)

Getrenntausführung (Standard): -40...+85 °C (-40...+185 °F)

Getrenntausführung (Option): -50...+85 °C (-58...+185 °F)

### Werkstoff Messaufnehmergehäuse

Sensoranschlussgehäuse: AlSi10Mg, beschichtet; 1.4408 (CF3M)

### Werkstoff Messumformergehäuse

AlSi10Mg, beschichtet; 1.4404 (316L)

### Schutzart

Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

Messaufnehmer - Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

Messumformer - Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

### Anzeige/Bedienung

4 - zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)

Konfiguration via Vor - Ort - Anzeige und Bedientools möglich

Abgesetzte Anzeige erhältlich

### Ausgänge

4 - 20 mA HART (passiv)

4 - 20 mA (passiv)

Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang (passiv)

### Eingänge

Stromeingang 4 - 20 mA (passiv)

### Digitale Kommunikation

HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

## Flüssigkeiten

### Energieversorgung

DC 12...35 V (4 - 20 mA HART mit/ohne Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang)

DC 12...30 V (4 - 20 mA HART, 4 - 20 mA)

DC 12...35 V (4 - 20 mA HART, Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang, 4 - 20 mA Eingang)

DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang)

### Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

### Produktsicherheit

CE, C-tick, EAC-Kennzeichnung

### Funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

### Metrologische Zulassungen und Zertifikate

Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)

Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

### Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

ABS-, LR-, BV-, DNV GL-Zulassung

### Druckzulassungen und -zertifikate

PED, CRN

### Materialzertifikate

3.1 - Material

NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage)

## Dampf

### Messprinzip

Vortex

## Dampf

---

### Produkt - Headline

Kostengünstiges Zwischenflansch-Messgerät, erhältlich als Kompakt- oder Getrenntausführung.  
Integrierte Temperaturmessung für Masse-/Energiefluss von Sattedampf.  
Für alle Basisanwendungen und den 1-zu-1-Ersatz von Messblenden.

---

### Messaufnehmer - Features

Einfache Ausrichtung des Messaufnehmers – mitgelieferte Zentrierringe.  
Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. Langzeitstabilität – robuster, driftfreier kapazitiver Sensor.  
Einbaulänge von 65 mm (2,56 in). Keine Flansche. Geringes Eigengewicht.

---

### Messumformer-Features

Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung.  
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.  
Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).

---

### Nennweitenbereich

DN 15...150 (½...6")

---

### Messstoffberührende Materialien

Messrohr: 1.4408 (C3FM)  
DSC-Sensor: 1.4435 (316/316L)

---

### Messgrößen

Volumenstrom, Massestrom, korrigierter Volumenstrom, Energiefluss, Wärmestromdifferenz, Temperatur

---

## Dampf

### Max. Messabweichung

Volumenstrom (Flüssigkeit):  $\pm 0.75$  %

Volumenstrom (Dampf, Gas):  $\pm 1.00$  %

Massenstrom (Flüssigkeit):  $\pm 0.85$  %

Massenstrom (Dampf, Gas):  $\pm 1.7$  %

---

### Messbereich

Flüssigkeit: 0,16...625 m<sup>3</sup>/h (0,09...368 ft<sup>3</sup>/min)

je nach Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)

Dampf, Gas: 2...8342 m<sup>3</sup>/h (1.18...4910 ft<sup>3</sup>/min)

abhängig vom Medium: Dampf bei 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a);

Luft bei 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

---

### Max. Prozessdruck

PN 40, Class 300, 20K

---

### Messstofftemperaturbereich

Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F)

Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)

Hoch-/Tieftemperatur (auf Anfrage): -200...+450 °C (-328...+842 °F)

---

### Umgebungstemperaturbereich

Kompaktausführung (Standard): -40...+80 °C (-40...+176 °F)

Kompaktausführung (Option): -50...+80 °C (-58...+176 °F)

Getrenntausführung (Standard): -40...+85 °C (-40...+185 °F)

Getrenntausführung (Option): -50...+85 °C (-58...+185 °F)

---

### Werkstoff Messaufnehmergehäuse

Sensoranschlussgehäuse: AlSi10Mg, beschichtet; 1.4408 (CF3M)

---

### Werkstoff Messumformergehäuse

AlSi10Mg, beschichtet; 1.4404 (316L)

---

### Schutzart

Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

Messaufnehmer - Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

Messumformer - Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

---

## Dampf

### Anzeige/Bedienung

4 - zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)

Konfiguration via Vor - Ort - Anzeige und Bedientools möglich  
Abgesetzte Anzeige erhältlich

---

### Ausgänge

4 - 20 mA HART (passiv)

4 - 20 mA (passiv)

Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang (passiv)

---

### Eingänge

Stromeingang 4 - 20 mA (passiv)

---

### Digitale Kommunikation

HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

---

### Energieversorgung

DC 12...35 V (4 - 20 mA HART mit/ohne Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang)

DC 12...30 V (4 - 20 mA HART, 4 - 20 mA)

DC 12...35 V (4 - 20 mA HART, Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang, 4 - 20 mA Eingang)

DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang)

---

### Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

ATEX, IECEX, cCSAus, JPN, EAC

---

### Produktsicherheit

CE, C-tick, EAC-Kennzeichnung

---

### Funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

---



## Dampf

### **Metrologische Zulassungen und Zertifikate**

Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)

Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

---

### **Schiffsbauzulassungen und -zertifikate**

ABS-, LR-, BV-, DNV GL-Zulassung

---

### **Druckzulassungen und -zertifikate**

PED, CRN

---

### **Materialzertifikate**

3.1 - Material

NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage)

---

## Gas

### **Messprinzip**

Vortex

---

### **Produkt - Headline**

Kostengünstiges Zwischenflansch-Messgerät, erhältlich als Kompakt- oder Getrenntausführung.

Integrierte Temperaturmessung für Masse-/Energiefluss von Sattedampf. Für alle Basisanwendungen und den 1-zu-1-Ersatz von Messblenden.

---

### **Messaufnehmer - Features**

Einfache Ausrichtung des Messaufnehmers – mitgelieferte Zentrierringe. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. Langzeitstabilität – robuster, driftfreier kapazitiver Sensor.

Einbaulänge von 65 mm (2,56 in). Keine Flansche. Geringes Eigengewicht.

---

## Gas

**Messumformer-Features**

Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).

**Nennweitenbereich**

DN 15...150 (½...6")

**Messstoffberührende Materialien**

Messrohr: 1.4408 (C3FM)

DSC-Sensor: 1.4435 (316/316L)

**Messgrößen**

Volumenstrom, Massestrom, korrigierter Volumenstrom, Energiefluss, Wärmestromdifferenz, Temperatur

**Max. Messabweichung**

Volumenstrom (Flüssigkeit):  $\pm 0.75$  %

Volumenstrom (Dampf, Gas):  $\pm 1.00$  %

Massenstrom (Flüssigkeit):  $\pm 0.85$  %

Massenstrom (Dampf, Gas):  $\pm 1.7$  %

**Messbereich**

Flüssigkeit: 0,16...625 m<sup>3</sup>/h (0,09...368 ft<sup>3</sup>/min)

je nach Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F)

Dampf, Gas: 2...8342 m<sup>3</sup>/h (1.18...4910 ft<sup>3</sup>/min)

abhängig vom Medium: Dampf bei 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a);

Luft bei 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

**Max. Prozessdruck**

PN 40, Class 300, 20K

## Gas

**Messstofftemperaturbereich**

Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F)

Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)

Hoch-/Tieftemperatur (auf Anfrage): -200...+450 °C (-328...+842 °F)

---

**Umgebungstemperaturbereich**

Kompaktausführung (Standard): -40...+80 °C (-40...+176 °F)

Kompaktausführung (Option): -50...+80 °C (-58...+176 °F)

Getrenntausführung (Standard): -40...+85 °C (-40...+185 °F)

Getrenntausführung (Option): -50...+85 °C (-58...+185 °F)

---

**Werkstoff Messaufnehmergehäuse**

Sensoranschlussgehäuse: AlSi10Mg, beschichtet; 1.4408 (CF3M)

---

**Werkstoff Messumformergehäuse**

AlSi10Mg, beschichtet; 1.4404 (316L)

---

**Schutzart**

Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

Messaufnehmer - Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

Messumformer - Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

---

**Anzeige/Bedienung**

4 - zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)

Konfiguration via Vor - Ort - Anzeige und Bedientools möglich

Abgesetzte Anzeige erhältlich

---

**Ausgänge**

4 - 20 mA HART (passiv)

4 - 20 mA (passiv)

Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang (passiv)

---

**Eingänge**

Stromeingang 4 - 20 mA (passiv)

---

**Digitale Kommunikation**

HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

---

## Gas

**Energieversorgung**

DC 12...35 V (4 - 20 mA HART mit/ohne Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang)

DC 12...30 V (4 - 20 mA HART, 4 - 20 mA)

DC 12...35 V (4 - 20 mA HART, Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang, 4 - 20 mA Eingang)

DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang)

**Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich**

ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

**Produktsicherheit**

CE, C-tick, EAC-Kennzeichnung

**Funktionale Sicherheit**

Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

**Metrologische Zulassungen und Zertifikate**

Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)

Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

**Schiffsbauzulassungen und -zertifikate**

ABS-, LR-, BV-, DNV GL-Zulassung

**Druckzulassungen und -zertifikate**

PED, CRN

**Materialzertifikate**

3.1 - Material

NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage)

Weitere Informationen [www.at.endress.com/7D2C](http://www.at.endress.com/7D2C)