

Radiometrische Messtechnik

Gamma-Modulator FHG65

Effektive Unterdrückung von Hintergrundstrahlung und Fremdstrahlung am Gammapilot FMG60



Vorteile:

- Ungestörte Messung mit dem Gammapilot FMG60 bei Störstrahlung durch zerstörungsfreie Materialprüfung bis 50 $\mu\text{Sv/h}$ oder schwankender Hintergrundstrahlung
- Höchste Systemsicherheit dank sicherem Messsignal
- Kontinuierliche Messung was die Anlagenverfügbarkeit und Zuverlässigkeit erhöht
- Kosteneffizientes System ohne Wartungsbedarf
- Einfache Installation in Verbindung mit FQG61/62 Strahlenschutzbehälter
- Einfache Integration in bestehende Systeme

Weitere Informationen und aktuelle
Preisangabe:

www.be.endress.com/FHG65

Anwendungsgebiet: Der Gamma-Modulator FHG65 dient der effektiven Unterdrückung von Hintergrundstrahlung und Fremdstrahlung (z. B. von zerstörungsfreien Materialprüfungen). Der Gammapilot FMG60 kann dank der modulierten Nutzstrahlung diese von Störsignalen unterscheiden. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Messung was die Anlagenverfügbarkeit und Zuverlässigkeit erhöht.

Funktionen und Spezifikationen

Dichte**Messprinzip**Radiometrisch Dichte

Merkmal / Anwendung

Radiometrische Messtechnik

Effektive Unterdrückung von Hintergrundstrahlung und Fremdstrahlung
am Gammapilot M FMG60

Versorgung / KommunikationDC: 18-36V

Umgebungstemperatur

-40°C ...60°C

mit Wasserkühlung:

0°C ...120°C

Prozesstemperaturbeliebig

Prozessdruck absolutbeliebig

Prozesseitige Materialiennicht prozessberührend

Hygienischnicht prozessberührend

Dichte**Zertifikate / Abnahmen**

ATEX

FM

CSA

TIIS

NEPSI

Spezialitäten

Ungestörte Messung mit Gammapilot FMG60 bei

- Störstrahlung durch zerstörungsfreie Materialprüfung bis 50 $\mu\text{Sv/h}$
- schwankender Hintergrundstrahlung

KomponentenSynchronisator FHG66

Kontinuierlich / Flüssig**Messprinzip**Radiometrisch

Merkmal / Anwendung

Radiometrische Messtechnik

Effektive Unterdrückung von Hintergrundstrahlung und Fremdstrahlung

am Gammapilot M FMG60

Kontinuierlich / Flüssig**Spezialitäten**

Ungestörte Messung mit Gammapihot FMG60 bei

- Störstrahlung durch zerstörungsfreie Materialprüfung bis 50 $\mu\text{Sv/h}$
 - schwankender Hintergrundstrahlung
-

Versorgung / Kommunikation

DC: 18-36V

Umgebungstemperatur

-40°C ...60°C

mit Wasserkühlung:

0°C ...120°C

Prozesstemperatur

beliebig

Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

beliebig

Prozesseitige Hauptmaterialien

nicht prozessberührend

Prozessanschluss

nicht prozessberührend

Prozessanschluss hygienisch

nicht prozessberührend

Zertifikate / Abnahmen

ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

Komponenten

Synchronisator FHG66

Grenzstand / Schüttgüter**Messprinzip**Radiometrisch Grenzstand

Merkmal / Anwendung

Radiometrische Messtechnik

Effektive Unterdrückung von Hintergrundstrahlung und Fremdstrahlung

am Gammapilot M FMG60

Spezialitäten

Ungestörte Messung mit Gammapilot FMG60 bei

- Störstrahlung durch zerstörungsfreie Materialprüfung bis 50 $\mu\text{Sv/h}$
 - schwankender Hintergrundstrahlung
-

Versorgung / KommunikationDC: 18-36V

Umgebungstemperatur

-40°C ...60°C

mit Wasserkühlung:

0°C ...120°C

Prozesstemperaturbeliebig

Prozessdruck absolut / max. Überlastdruckbeliebig

Prozesseitige Hauptmaterialiennicht prozessberührend

Prozessanschlussnicht prozessberührend

Grenzstand / Schüttgüter

Prozessanschluss hygienisch
nicht prozessberührend

Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

Komponenten
Synchronisator FHG66

Grenzstand / Flüssig

Messprinzip
Radiometrisch Grenzstand

Merkmal / Anwendung
Radiometrische Messtechnik

Effektive Unterdrückung von Hintergrundstrahlung und
Fremdstrahlung

am Gammapilot M FMG60

Spezialitäten
Ungestörte Messung mit Gammapilot FMG60 bei

- Störstrahlung durch zerstörungsfreie Materialprüfung bis 50 $\mu\text{Sv/h}$
- schwankender Hintergrundstrahlung

Versorgung / Kommunikation
DC: 18-36V

Umgebungstemperatur
-40°C ...60°C

mit Wasserkühlung:

0°C ...120°C

Grenzstand / Flüssig**Prozesstemperatur**

beliebig

Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

beliebig

Prozesseitige Hauptmaterialien

nicht prozessberührend

Prozessanschluss

nicht prozessberührend

Prozessanschluss hygienisch

nicht prozessberührend

Zertifikate / Abnahmen

ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

Komponenten

Synchronisator FHG66

Kontinuierlich / Schüttgüter**Messprinzip**

Radiometrisch

Merkmal / Anwendung

Radiometrische Messtechnik

Effektive Unterdrückung von Hintergrundstrahlung und Fremdstrahlung

am Gammapilot M FMG60

Kontinuierlich / Schüttgüter**Spezialitäten**

Ungestörte Messung mit Gammapilot FMG60 bei

- Störstrahlung durch zerstörungsfreie Materialprüfung bis 50 $\mu\text{Sv/h}$
 - schwankender Hintergrundstrahlung
-

Versorgung / Kommunikation

DC: 18-36V

Umgebungstemperatur

-40°C ...60°C

mit Wasserkühlung:

0°C ...120°C

Prozesstemperatur

beliebig

Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

beliebig

Prozesseitige Hauptmaterialien

nicht prozessberührend

Prozessanschluss

nicht prozessberührend

Prozessanschluss hygienisch

nicht prozessberührend

Zertifikate / Abnahmen

ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

Komponenten

Synchronisator FHG66

Weitere Informationen www.be.endress.com/FHG65