

iTHERM ModuLine TM121

Thermometer mit RTD- oder TC-Messeinsatz komplett mit Schutzrohr aus Rohrmaterial



ab **82,00 €**

Preis mit Stand vom 21.10.2021

Weitere Informationen und aktuelle
Preisangabe:

www.be.endress.com/TM121

Vorteile:

- Kostengünstige, zuverlässige Messungen
- Benutzerfreundlich - von der Produktauswahl bis zur Instandhaltung
- Große Auswahl an verschiedenen Prozessanschlüssen
- Einfache und sichere Geräteeinrichtung und -wartung mittels Bluetooth®-Kommunikation

Spezifikation im Überblick

- **Genauigkeit** Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Standard nach ASTM E230 Klasse 2 nach IEC 60584-2
- **Ansprechzeit** t90 ca. 100 s abhängig von der Konfiguration
- **Max. Prozessdruck (statisch)** abhängig von der Konfiguration
- **Arbeitsbereich** Basis PT100 TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F)
Thermoelement: Typ K bis 600 °C (1.112 °F)
- **Max. Eintauchlänge auf Anfrage** bis 1.000,0 mm (39")

Anwendungsgebiet: Das RTD- oder TC-Thermometer zeichnet sich durch einfache Sensortechnologie, Standardhalsrohr und niedrige Kosten aus; Anwendung in Ex-freien Bereichen. Die Geräte sind optional mit Bluetooth®-fähigen Kopftransmittern mit 4...20-mA-Ausgang oder HART®-Kommunikation erhältlich und bieten so eine erweiterte Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit im Vergleich zu direkt verdrahteten Sensoren.

Funktionen und Spezifikationen

Thermometer

Messprinzip

Widerstandsthermometer

Thermometer**Merkmal / Anwendung**

metrische Bauart

modulares Thermometer

universell einsetzbar

mit Halsrohr

inkl. Schutzrohr

Schutzrohr

geschweißt (aus Rohrmaterial) oder zum Einbau in Schutzrohr

Messeinsatz

Basis Sensortechnologie

Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz

Schutzrohr:

9x1,25 mm

11x2 mm

Max. Eintauchlänge auf Anfrage

bis 1.000,0 mm (39")

Werkstoff Schutzrohr

316L (1.4404)

Thermometer**Prozessanschluss**

Außen-Gewinde:

G1/2"

NPT1/2"

M20x1.5, M27x2, M33x2

Klemmverschraubungen:

NPT1/2", G1/2", G1"

Flansche:

DN25 PN40, B1

ASME 1" 150 RF

ASME 1" 300 RF

ASME 1 1/2" 150 RF

ASME 2" 150 RF

ASME 2" 300 RF

Form der Spitzegerade

Thermometer

Arbeitsbereich

Basis PT100 TF:

-50 °C ...200 °C

(-58 °F ...392 °F)

Thermoelement:

Typ K bis 600 °C (1.112 °F)

Max. Prozessdruck (statisch)

abhängig von der Konfiguration

Genauigkeit

Klasse A nach IEC 60751

Klasse B nach IEC 60751

Klasse Standard nach ASTM E230

Klasse 2 nach IEC 60584-2

Ansprechzeit

t90 ca. 100 s

abhängig von der Konfiguration

Aufnahme Kopftransmitter

ja (4 ... 20 mA; HART)

Weitere Informationen www.be.endress.com/TM121