

# Tankvision

## 库存管理

## 数据采集器 NXA821

## 库存管理

从相连的储罐扫描仪NXA820中采集数据



### 优势:

- 无需授权
- 已通过NMI与PTB认证，可用于计量交接
- 提供全球性的工程设计与服务支持
- 自带软件的强大工业操作系统，稳定性高，实用性强
- 模块化设计；适用于所有应用；可根据需要进行升级
- 通过网络浏览器进行设置、调试与操作；无需专用软件
- 每个Tankvision组件通过任意连接的PC端，最多可访问10个用户

### 产品规格参数

- 输入 连接NXA820
- 输出 以太网；PTB串行打印机接口

详细信息和最新价格参见:

[www.endress.com.cn/NXA821](http://www.endress.com.cn/NXA821)

**应用领域:** 作为Tankvision系统的一部分，数据采集器NXA821可通过储罐扫描仪NXA820采集数据。Tankvision储罐库存管理系统无需专用软件，通过标准网络浏览器即可操作，也不会产生授权费用。Tankvision基于局域网（LAN）分布式架构，凭借模块化结构，不仅适用于小型罐区，也适用于拥有成百上千个油罐的大型炼油厂。

### 特征和规格

现场总线组件

测量原理  
通信接口

## 现场总线组件

### 功能

#### 数据采集器

收集罐区巡检仪NXA820上的数据。一台数据采集器最多可以连接10台罐区巡检仪（最多150个罐体）。用户通过内置网页服务器查看数据和计算值，并进行设备设置。

### 输入

连接NXA820

### 输出

以太网；PTB串行打印机接口

### 继电器的输出信号类型

状态继电器的开关功率：

- 25 VDC, 100 W

- 250 VAC, 4 A, 1000VA

### 电源

AC：90...250 VAC

DC：10.5...32 VDC

### 外形尺寸 (WxHxD)

150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

### 设置

使用网页服务器

## 连续液位测量

### 测量原理

雷达物位仪

### 特点/应用

#### 数据采集器

采集Tankvision NXA820中的数据。一台数据采集器最多可以连接10台罐区巡检仪（最多150个罐体）。用户通过内置网页服务器查看数据和计算值，并进行设备设置。

更多信息 [www.endress.com.cn/NXA821](http://www.endress.com.cn/NXA821)